

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



- Trommelvolumen 250.00 l , Füllgewicht 10.0 kg – 14.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516443117 / Materialnummer: 11795370 / Alte Materialnummer: 52914009EU

Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	14,0
Trommelvolumen in l	250,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja

Anwendung

Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•

Leistungsdaten

Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	11,20
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,21
Programmlaufzeit in Min.	33
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



EAN: 4002516443117 / Materialnummer: 11795370 / Alte Materialnummer: 52914009EU

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Wärmepumpe mit StreamClean
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Wärmepumpe in kW	10,00
Gesamtanschluss in kW	5,10
Absicherung in A	16

Maße und Gewicht Trockner

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	852
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	938
Nettogewicht in kg	156,4
Bruttogewicht in kg	168
Maximale Bodenbelastung in N	1740

Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)

Außenmaß, Nettohöhe in mm	1370
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	426
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1530
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1000
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Nettogewicht in kg	159,5
Bruttogewicht in kg	201,0
Maximale Bodenbelastung in N	1652

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	51 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	9,50

Ausstattung

Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

Effizienz und Nachhaltigkeit

Kältemittel	R450a
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO2 e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO2 e	1936

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professional Wärmepumpentrockner mit geringstem Energieverbrauch und separat zu bestellender Wärmepumpe APDR 901.



EAN: 4002516443117 / Materialnummer: 11795370 / Alte Materialnummer: 52914009EU

LAN-Modul (Option) •

Kapazitäten

Atemschutzmasken [Anzahl]	8
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	255
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	53
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	45
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	83
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	59
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•