

PDR 922 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 400.00 l, Füllgewicht 29 (13.0) lb (kg) kg – 16.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Plus
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516443520 / Materialnummer: 11795770 / Alte Materialnummer: 52922016EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:32	29 (13,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Heißwasser
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,56
Programmlaufzeit in Min.	60
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Heißwasser
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00
Heizleistung Heißwasser in kW	9,80
Gesamtanschluss in kW	1,00
Absicherung in A	10
Maximale Wasservorlauftemperatur in °C	90

PDR 922 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443520 / Materialnummer: 11795770 / Alte Materialnummer: 52922016EU

Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1162
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	231,9
Bruttogewicht in kg	246
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2600
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	62 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,60
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
AirRecyclingPlus	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	58
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	51
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	93
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	65
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•

PDR 922 [HW]

Professional Ablufttrockner, heißwasserbeheizt
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516443520 / Materialnummer: 11795770 / Alte Materialnummer: 52922016EU

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•