

PW 6163 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



- Trommelvolumen 160 l , Füllgewicht 16.0 kg
- Komfortable Flüssigdosierung & Spezial-Desinfektionsprogramme \*
- Qualität – Schontrommel, Edelstahlfronten und Probeentnahmestelle
- Sehr effizient dank niedriger Verbräuche & Spitzenlastabschaltung
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 46 % \*\*, g-Faktor 400

\* Für ein optimales Einspülen von flüssigen Medien ist das Flüssigdosiermodul mit einem zusätzlichen Kaltwasseranschluss ausgestattet.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516446927 / Materialnummer: 11812790 / Alte Materialnummer: 51616314ZER

| Bauform und Ausführung  |                      |
|---|----------------------|
| Bauform   | Hygienewaschmaschine |
| Linie   | Professional         |
| Front   | Edelstahl            |
| Füllverhältnis  | 1:10                 |
| Beladungsmenge in kg  | 16,0                 |
| Trommelvolumen in l   | 160                  |
| Türöffnung [B] in mm reine Seite                                    | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm reine Seite                                    | 366                  |
| Türöffnung [B] in mm unreine Seite                                  | 352                  |
| Türöffnung [H] in mm unreine Seite                                  | 366                  |
| Türöffnungswinkel in Grad   | 153                  |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter                          | •                    |
| Schontrommel  | •                    |
| Anwendung   |                      |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime                              | •                    |
| Geeignet für das Facility Management                                | •                    |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                          | •                    |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste                          | •                    |
| Geeignet für das Krankenhaus  | •                    |
| Leistungsdaten  |                      |
| Geprüfte Viruswirksamkeit   | •                    |
| Geprüfte Hygiene  | •                    |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 9,63                 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,13                 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 63                   |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                | 55                   |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                     | 48                   |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                     | 46                   |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.   | 1025                 |
| g-Faktor  | 400                  |
| Getestete Betriebsstunden   | 30000                |
| Steuerung   |                      |
| Steuerungstyp   | Profitronic M        |
| Programmierbarkeit  | Frei programmierbar  |
| Max. Startzeitvorwahl in h  | Frei wählbar         |
| Restzeitanzeige   | •                    |
| Programmablaufanzeige   | •                    |
| Einstellbare Displaysprachen  | •                    |
| Grund- und Zielgruppenprogramme                                     |                      |
| Grundprogramme  | •                    |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie                            | •                    |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime                             | •                    |
| Programme für das Facility Management                               | •                    |

PW 6163 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446927 / Materialnummer: 11812790 / Alte Materialnummer: 51616314ZER

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Programme für Textilreinigungen                           | •                              |
| Programme für Handwerksbetriebe                           | •                              |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste             | •                              |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe               | •                              |
| Programme für Krankenhäuser                               | •                              |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche    | •                              |
| <b>Dosierung</b>  |                                |
| Einspülkasten   | 4 Fächer                       |
| Flüssigdosiermodul  | •                              |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12                             |
| Leerstandsensierung                                       | •                              |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                          |                                |
| Beheizungsart   | Elektro                        |
| Elektroanschluss  | 3N AC 400V 50/60HZ             |
| Heizleistung in kW  | 15,00                          |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 18,00                          |
| Absicherung in A  | 25                             |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                            |                                |
| Kaltwasser [Anzahl]                                       | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]                                       | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil  | DN 70                          |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                   |                                |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                 | 1718                           |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                               | 1153                           |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                                | 1070                           |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                                | 1800                           |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                              | 1310                           |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                               | 1138                           |
| Nettogewicht in kg  | 660,2                          |
| Bruttogewicht in kg                                       | 699                            |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>               | 7479                           |
| <b>Emissionswerte</b>                                     |                                |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                | 70 dB(A) re 20 µPa             |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                           | 6,50                           |
| <b>Ausstattung</b>  |                                |
| Patentierete Vorentwässerung                              | •                              |
| Tuchaufbereitung  | •                              |
| Unwuchtüberwachung  | •                              |
| Temperaturüberwachung                                     | •                              |
| 2. Display auf der reinen Seite                           | •                              |
| Laugenzapfstelle  | •                              |
| Automatische Trommelpositionierung und -arretierung       | •                              |
| Spezialheizkörper   | •                              |
| Mengenautomatik+  | •                              |
| Volumenstromzähler (Option)                               | •                              |
| Wiegesockel   | •                              |
| Kommunikationsschacht                                     | •                              |
| Effizientes Hochschleudern                                | •                              |

PW 6163 [EL WEK MF WI]

Hygienewaschmaschine mit Wiegesockel, elektrobeheizt  
in Trennwandausführung für Senioren- und Pflegeheime sowie Krankenhäuser.



EAN: 4002516446927 / Materialnummer: 11812790 / Alte Materialnummer: 51616314ZER

|   |     |
|---|-----|
| Not-Halt-Schalter                           | •   |
| Geräteunabhängiges Zubehör                  | •   |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>         |     |
| Recyclingquote in %                         | 95  |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>               |     |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang    | •   |
| Schnittstellenmodul RS 232 (Option)         | •   |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement  | •   |
| Betriebsdatenerfassung                      | •   |
| Wasserrückgewinnung (Option)                | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                          |     |
| Synthetikbetten [Anzahl]                    | 2   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                    | 4   |
| Federbetten [Anzahl]                        | 2   |
| Federkissen [Anzahl]                        | 4   |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]    | 84  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]    | 73  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]   | 133 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]   | 94  |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |     |
| CE  | •   |
| VDE-EMC                                     | •   |
| VDE   | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | •   |
| WEEE  | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | •   |