

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

speziell für Marineanforderungen, Waschmitteleinspülkasten, Flüssigdosiermodul.



- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %\*, g-Faktor 541
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24,0 kg

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447054 / Materialnummer: 11813670 / Alte Materialnummer: 51624105SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrummel	•
Anwendung	
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,26
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,10
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	216,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	6,24
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	60
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	211,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	2,40
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	212,3
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,04
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	46
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	212,5
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	36
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	43
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

speziell für Marineanforderungen, Waschmitteleinspülkasten, Flüssigdosiermodul.



EAN: 4002516447054 / Materialnummer: 11813670 / Alte Materialnummer: 51624105SOM

Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 380-415V 50-60HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,00
Absicherung in A	50
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1643
Außenmaß, Nettobreite in mm	1089
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1250
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1336
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	640,0
Bruttogewicht in kg	691
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	8853
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	78 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,70
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•

PW 6241 [EL SOM WEK MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

speziell für Marineanforderungen, Waschmitteleinspülkasten, Flüssigdosiermodul.



EAN: 4002516447054 / Materialnummer: 11813670 / Alte Materialnummer: 51624105SOM

Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	96
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	4
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	546
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	126
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	109
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	200
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	141
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	4
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
RCM	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•