

PW 6241 [EL]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 240 l, Füllgewicht 24,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 43 %\*, g-Faktor 541

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447061 / Materialnummer: 11813680 / Alte Materialnummer: 51624106ZER

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	24,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,26
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,10
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	216,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	6,24
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	60
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	211,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	2,40
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	212,3
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,04
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	46
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	212,5
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,44
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	36
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46

PW 6241 [EL]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447061 / Materialnummer: 11813680 / Alte Materialnummer: 51624106ZER

Restfeuchte bei Warmspülen in %	43
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 220-240V 50-60HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,00
Absicherung in A	80
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	3 AC 208V 60HZ
Heizleistung in kW	19,00
Gesamtanschluss in kW	20,00
Absicherung in A	70
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1643
Außenmaß, Nettobreite in mm	1089
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1250
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1700

PW 6241 [EL]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.