

PW 6321 [EL]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 320 l, Füllgewicht 32,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 47 %*, g-Faktor 447

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447436 / Materialnummer: 11813980 / Alte Materialnummer: 51632107ZER

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	32,0
Trommelvolumen in l	320
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,25
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,10
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	288,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	8,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	61
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	281,6
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	3,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	281,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	6,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	47
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	284,8
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	37
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	50

PW 6321 [EL]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447436 / Materialnummer: 11813980 / Alte Materialnummer: 51632107ZER

Restfeuchte bei Warmspülen in %	47
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1000
g-Faktor	447
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 220-240V 50-60HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,00
Absicherung in A	80
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3 AC 208V 60HZ
Heizleistung in kW	19,00
Gesamtanschluss in kW	20,00
Absicherung in A	70
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1643
Außenmaß, Nettobreite in mm	1089
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1280
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1710

PW 6321 [EL]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.