

PW 6321 [D ind. SOM MF]
 Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)
 speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.



- Trommelvolumen 320 l, Füllgewicht 32,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 47 %*, g-Faktor 447

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447573 / Materialnummer: 11814160 / Alte Materialnummer: 51632146SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	32,0
Trommelvolumen in l	320
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	288,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	281,6
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	281,6
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	284,8
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	50
Restfeuchte bei Warmspülen in %	47
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1000
g-Faktor	447
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	Profitronic M
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Krankenhäuser	•

PW 6321 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.



EAN: 4002516447573 / Materialnummer: 11814160 / Alte Materialnummer: 51632146SOM

Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flüssigdosiermodul	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	3 AC 400V 60 HZ
Heizleistung Dampf in kW	50,00
Gesamtanschluss in kW	6,10
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Dampfanschluss	
Dampfanschluss	2 x 1/2"
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1643
Außenmaß, Nettobreite in mm	1089
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1280
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1710
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1336
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	656,0
Bruttogewicht in kg	707
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	9285
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	73 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,10
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	96
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•

PW 6321 [D ind. SOM MF]

Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

speziell für Marineanforderungen mit Flüssigdosiermodul.



EAN: 4002516447573 / Materialnummer: 11814160 / Alte Materialnummer: 51632146SOM

Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	26
Einsatzanzüge [Anzahl]	6
Einsatzüberjacken [Anzahl]	9
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	4
Synthetikkissen [Anzahl]	8
Federbetten [Anzahl]	4
Federkissen [Anzahl]	8
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	727
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	168
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	145
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	267
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	188
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	5
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
UKCA	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•