

PW 6321 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 320 l, Füllgewicht 32,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 47 %\*, g-Faktor 447

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516447610 / Materialnummer: 11814200 / Alte Materialnummer: 51632147ZER

| Bauform und Ausführung   |                     |
|--|---------------------|
| Bauform  | Frontlader          |
| Linie  | Professional        |
| Front  | Edelstahl           |
| Blendenfarbe   | Edelstahl           |
| Füllverhältnis   | 1:10                |
| Beladungsmenge in kg   | 32,0                |
| Trommelvolumen in l  | 320                 |
| Türöffnung [Ø] in mm   | 430                 |
| Türöffnungswinkel in Grad  | 180                 |
| Türanschlag  | rechts              |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter                       | •                   |
| Schontrummel   | •                   |
| Anwendung  |                     |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie                          | •                   |
| Geeignet für das Facility Management                             | •                   |
| Geeignet für die Textilreinigung                                 | •                   |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                       | •                   |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste                       | •                   |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                              | •                   |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                      | •                   |
| Geeignet für das Krankenhaus                                     | •                   |
| Geeignet für den Sportverein                                     | •                   |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness                          | •                   |
| Leistungsdaten   |                     |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 9,00                |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 8,80                |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                 | 288,0               |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                 | 281,6               |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l | 281,6               |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l | 284,8               |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                  | 50                  |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                  | 47                  |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.                                      | 1000                |
| g-Faktor   | 447                 |
| Getestete Betriebsstunden  | 30000               |
| Steuerung  |                     |
| Steuerungstyp  | Profitronic M       |
| Programmierbarkeit   | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h                                       | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige  | •                   |
| Programmablaufanzeige  | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen                                     | •                   |
| Grund- und Zielgruppenprogramme                                  |                     |
| Grundprogramme   | •                   |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie                         | •                   |

PW 6321 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.



EAN: 4002516447610 / Materialnummer: 11814200 / Alte Materialnummer: 51632147ZER

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Programme für Senioren- und Pflegeheime                   | •                            |
| Programme für das Facility Management                     | •                            |
| Programme für Textilreinigungen                           | •                            |
| Programme für Handwerksbetriebe                           | •                            |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste             | •                            |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe               | •                            |
| Programme für Krankenhäuser                               | •                            |
| Programme für Sportvereine                                | •                            |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche    | •                            |
| <b>Dosierung</b>  |                              |
| Einspülkasten   | 3 Fächer                     |
| Flüssigdosiermodul (Option)                               | •                            |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12                           |
| Leerstandsensierung                                       | •                            |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                          |                              |
| Beheizungsart   | Dampf direkt                 |
| Elektroanschluss  | 3N AC 380-415V 50-60HZ       |
| Heizleistung in kW  | 0,00                         |
| Heizleistung Dampf in kW                                  | 86,00                        |
| Gesamtanschluss in kW                                     | 4,30                         |
| Absicherung in A  | 16                           |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                            |                              |
| Kaltwasser [Anzahl]                                       | 1x 3/4" mit 1" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]                                       | 1x 3/4" mit 1" Verschraubung |
| Ablaufventil  | DN 70                        |
| <b>Dampfanschluss</b>                                     |                              |
| Dampfanschluss  | 1 x 3/4"                     |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                   |                              |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                 | 1643                         |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                               | 1089                         |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                                | 1280                         |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                                | 1710                         |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                              | 1336                         |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                               | 1530                         |
| Nettogewicht in kg  | 650,0                        |
| Bruttogewicht in kg                                       | 701                          |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>               | 9226                         |
| <b>Emissionswerte</b>                                     |                              |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz                | 73 dB(A) re 20 µPa           |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                           | 6,10                         |
| <b>Ausstattung</b>  |                              |
| Patentierte Vorentwässerung                               | •                            |
| Tuchaufbereitung  | •                            |
| Unwuchtüberwachung  | •                            |
| Temperaturüberwachung                                     | •                            |
| Spezialheizkörper   | •                            |
| Mengenautomatik+  | •                            |
| Volumenstromzähler (Option)                               | •                            |
| Kommunikationsschacht                                     | •                            |

PW 6321 [D dir.]

Waschmaschine, dampfbeheizt (direkt)

mit frei programmierbarer Steuerung für höchste Flexibilität.