

APWM 017

Dosierpumpenständer

mit schrägem Boden zur vollständigen Restentleerung der flüssigen Mediengebinde.

EAN: 4002516501404 / Materialnummer: 11933700 / Alte Materialnummer: 59510017EU



- Geeignet zur Montage des Dosierpumpengehäuses DOS G2
- Geeignet zur Montage der Dosierpumpeneinheit DOS GP3
- Mit 4 Lenkrollen für eine maximale Beweglichkeit
- Geeignet zur Montage von Brightwell Dosierpumpen und APWM 054

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Dosierpumpenständer

mit schrägem Boden zur vollständigen Restentleerung der flüssigen Mediengebinde.

EAN: 4002516501404 / Materialnummer: 11933700 / Alte Materialnummer: 59510017EU



PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1030
Außenmaß, Nettobreite in mm	1000
Außenmaß, Nettotiefe in mm	371
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1152
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	413
Nettogewicht [kg]	9,00
Bruttogewicht in kg	10,00