

## PDR 918 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 325.00 l , Füllgewicht 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling Flex
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN: 4002516501886 / Materialnummer: 11934790 / Alte Materialnummer: 52918006SOM

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	18,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,52
Programmlaufzeit in Min.	23
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	18,60
Absicherung in A	50
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1415
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1925
Nettogewicht in kg	169,5
Bruttogewicht in kg	183
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1928
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,00
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•

PDR 918 [EL SOM]

Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516501886 / Materialnummer: 11934790 / Alte Materialnummer: 52918006SOM

Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	295
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	68
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	59
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	108
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	76
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•