

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 100 l, maximales Füllgewicht 11.0 kg
- 14 % geringerer Wasser- und 50 % geringerer Energieverbrauch*
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 50 % **, g-Faktor 370
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

** Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516519775 / Materialnummer: 11959810 / Alte Materialnummer: 51511013SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	11,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	11,0
Trommelvolumen in l	100
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,10
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,12
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,03
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	78,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,37
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	57
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	75,7
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,32
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	52
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	67,8
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,87
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	68,3
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,13
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	33
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	54
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516519775 / Materialnummer: 11959810 / Alte Materialnummer: 51511013SOM

g-Faktor	370
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 440V 60HZ
Heizleistung in kW	6,05
Gesamtanschluss in kW	6,30
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 1	
Elektroanschluss	3 AC 480V 60HZ
Heizleistung in kW	7,20
Gesamtanschluss in kW	7,45
Absicherung in A	16
Mögliche Spannungsvariante 2	
Elektroanschluss	3 AC 400V 60 HZ
Heizleistung in kW	5,00
Gesamtanschluss in kW	5,25
Absicherung in A	16

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für Marineanwendungen.

EAN: 4002516519775 / Materialnummer: 11959810 / Alte Materialnummer: 51511013SOM

Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	818
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	750
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	917
Nettogewicht in kg	154,0
Bruttogewicht in kg	167
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2636
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	61 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,80
Ausstattung	
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	91
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•

PWM 511 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe
und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516519775 / Materialnummer: 11959810 / Alte Materialnummer: 51511013SOM

WEEE

EAC

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•

•

•