

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9,0 kg
- 18 % geringerer Wasser- und 45 % geringerer Energieverbrauch\*
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 44 % \*\*, g-Faktor 518
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516519805 / Materialnummer: 11959840 / Alte Materialnummer: 51909011SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	9,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in l	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,30
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,13
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,03
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	56,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	59,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,23
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	45
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	49,7
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,82
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	52,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,14
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	32
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	47
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1300
g-Faktor	518
Getestete Betriebsstunden	30000

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516519805 / Materialnummer: 11959840 / Alte Materialnummer: 51909011SOM

<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 440V 60HZ
Heizleistung in kW	6,05
Gesamtanschluss in kW	6,30
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	3 AC 480V 60HZ
Heizleistung in kW	7,20
Gesamtanschluss in kW	7,45
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante 2</b>	
Elektroanschluss	3 AC 400V 60 HZ
Heizleistung in kW	5,00
Gesamtanschluss in kW	5,25
Absicherung in A	16

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.

EAN: 4002516519805 / Materialnummer: 11959840 / Alte Materialnummer: 51909011SOM

<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	718
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	750
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	817
Nettogewicht in kg	146,0
Bruttogewicht in kg	158
Maximale Bodenbelastung in N	2480
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,30
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4
Einsatzhelme [Anzahl]	2
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516519805 / Materialnummer: 11959840 / Alte Materialnummer: 51909011SOM

Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	204
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	33
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	43
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	55
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	35
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•