

## PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 80 l, Füllgewicht 9,0 kg
- 18 % geringerer Wasser- und 45 % geringerer Energieverbrauch\*
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 44 % \*\*, g-Faktor 518
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN: 4002516520214 / Materialnummer: 11959850 / Alte Materialnummer: 51909018SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	9,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	9,0
Trommelvolumen in l	80
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,30
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,13
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,60
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,03
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	56,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	59,3
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,23
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	45
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	49,7
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	0,82
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	52,0
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,14
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	32
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	47
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1300
g-Faktor	518
Getestete Betriebsstunden	30000

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516520214 / Materialnummer: 11959850 / Alte Materialnummer: 51909018SOM

<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 230V 60HZ
Heizleistung in kW	7,95
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	20
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	718

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.

EAN: 4002516520214 / Materialnummer: 11959850 / Alte Materialnummer: 51909018SOM

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	750
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	817
Nettogewicht in kg	140,0
Bruttogewicht in kg	152
Maximale Bodenbelastung in N	2421
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	66 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,30
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4
Einsatzhelme [Anzahl]	2
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	204
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	33
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	43
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	55
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	35
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•

PWM 909 [EL DP DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe und Einspülkasten, M Touch Pro Plus frei programmierbar, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516520214 / Materialnummer: 11959850 / Alte Materialnummer: 51909018SOM

VDE-EMC

•

VDE

•

Spritzwasserschutz IP X4

•

WEEE

•

EAC

•

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•