

PDR 910 [EL SOM]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



- Trommelvolumen 180.00 l, Füllgewicht 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität

EAN: 4002516523369 / Materialnummer: 11966870 / Alte Materialnummer: 52910012SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	10,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	10,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	180,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	7,40
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	44
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3 AC 440V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	5,18
Gesamtanschluss in kW	5,50
Absicherung in A	10
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	3 AC 480V 50/60HZ
Heizleistung in kW	6,14
Gesamtanschluss in kW	6,40
Absicherung in A	10
Mögliche Spannungsvariante 2	
Elektroanschluss	3 AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	4,26
Gesamtanschluss in kW	4,60
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	763

PDR 910 [EL SOM]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516523369 / Materialnummer: 11966870 / Alte Materialnummer: 52910012SOM

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	760
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820
Nettogewicht in kg	72,0
Bruttogewicht in kg	80
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	853
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,90
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Funktion Schonen	•
Kommunikationsschacht	•
Trommelbeleuchtung	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	4
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	182
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	36
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	66
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	47
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
EAC	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•