

DOS G 80 comfort  
Schlauchdosierpumpe  
mit Füllstandanzeige zur automatischen Dosierung von Flüssigreinigern.

EAN: 4002516627944 / Materialnummer: 12187270 / Alte Materialnummer: 67747540D



- Für Kanister mit einer Höhe bis 325 mm (bis zur Kanisteröffnung)
- Dosierung bis zu 55 Milliliter pro Minute
- Einstellbar über die Steuerung der Spülmaschine
- Flexible Verschlusskappe (deckt Gewinde DIN 50 und 51 ab)
- Mindestbreite Kanisteröffnung 31 mm

| Gerätezugehörigkeit                                      |            |
|--|------------|
| PFD 400  | •          |
| PFD 400 U  | •          |
| PFD 401  | •          |
| PFD 401 U  | •          |
| PFD 402  | •          |
| PFD 402 U  | •          |
| PFD 404  | •          |
| PFD 404 U  | •          |
| PFD 405  | •          |
| PFD 405 U  | •          |
| PFD 407  | •          |
| PFD 407 U  | •          |
| Produktkategorie   |            |
| Externes Dosiersystem                                    | •          |
| Produkteigenschaften                                     |            |
| Material   | Kunststoff |
| Farbe  | Weiß       |
| Förderrate in ml/60 Sek.                                 | 55         |
| Länge der Sauglanze in mm                                | 352        |
| Länge Dosierschlauch bis zur Sauglanze in mm             | 1800       |
| Länge Dosierschlauch vom Gerät bis zum Dosiermodul in mm | 2850       |
| Länge des Anschlusskabels zum Gerät in mm                | 2800       |
| Minimale Breite Kanisteröffnung in mm                    | 31         |
| Maximale Breite Kanisteröffnung in mm                    | 60         |
| Standard Elektroanschluss                                |            |
| Phasenanzahl   | 1          |
| Nullleiter   | N          |
| AC/DC  | AC         |
| Spannung in V  | 200-230    |
| Frequenz in Hz   | 50         |
| Gesamtanschluss in kW                                    | 0,01       |
| Absicherung in A   | 0          |
| Maße und Gewicht   |            |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                                | 114        |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                              | 115        |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                               | 139        |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                               | 155        |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                             | 485        |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                              | 231        |
| Nettogewicht in kg                                       | 1,71       |
| Bruttogewicht in kg                                      | 3,64       |