

## PDR 516 SL ROP [G IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Gas

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonaler Luftführung
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry

EAN: 4002516659525 / Materialnummer: 12262030 / Alte Materialnummer: 52516004SEE

Bauform und Ausführung	
Bauform	SlimLine
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	12,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	16,0
Füllverhältnis	1:18
Trommelvolumen in l	300,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	14,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,65
Programmlaufzeit in Min.	27
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas
Elektroanschluss	1N AC 230V 50/60HZ
Heizleistung Gas in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	0,60
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1089
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810
Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180

## PDR 516 SL ROP [G IGS]

Ablufttrockner, Seiten eisengrau, Gas

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung für perfekte Trockenergebnisse.



EAN: 4002516659525 / Materialnummer: 12262030 / Alte Materialnummer: 52516004SEE

Nettogewicht in kg	149,7
Bruttogewicht in kg	163
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1704
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	56 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,70
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softflitripfen	•
Funktion Schonen	•
Unterfahrbarer Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•