

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Wärmepumpentrockner

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung, 230 V.



- Trommelvolumen 200.00 l , Füllgewicht 8.0 kg – 11.0 kg
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Einfachste Einbringung – nur 711 mm breit
- Einfacher Transport – Unterfahrbarkeit
- Kürzeste Laufzeiten dank diagonalen Luftführung

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN: 4002516659570 / Materialnummer: 12262310 /
Alte Materialnummer: 52511002SEE

Bauform und Ausführung	
Bauform	SlimLine
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	8,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	11,0
Trommelvolumen in l	200,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Trommel aus Edelstahl	•
Schontrommel aus Edelstahl	Nein
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	4,50
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,22
Programmlaufzeit in Min.	59
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe mit StreamClean
Elektroanschluss	1N AC 230V 50HZ
Heizleistung Wärmepumpe in kW	6,40
Gesamtanschluss in kW	3,00
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1800
Außenmaß, Nettobreite in mm	711
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1075
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1810

PDR 511 SL ROP HP [EL IGS]

Wärmepumpentrockner

im SlimLine-Design, mit Restfeuchtesteuerung, 230 V.



EAN: 4002516659570 / Materialnummer: 12262310 /

Alte Materialnummer: 52511002SEE

Außenmaß, Bruttobreite in mm	800
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1180
Nettogewicht in kg	192,7
Bruttogewicht in kg	206
Maximale Bodenbelastung in N	2052
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	55 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	5,00
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
Zweistufiges Filtersystem	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Unterfahrbarer Sockel	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	91
Enthält fluoridierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossenes System	•
Kältemittel	R450a
Kältemittelmenge in kg	1,35
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	877
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•