

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional Wasch-Trocken-Säule, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe zum Waschen/Trocknen auf kleinstem Raum, mit Laugenpumpe, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516703082 / Materialnummer: 12341250 / Alte Materialnummer: 51909513SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, Säule
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge Waschmaschine in kg	9,0
Beladungsmenge Trockner in kg	9,0
Füllverhältnis Waschmaschine	1:9
Füllverhältnis Trockner	1:20
Trommelvolumen Waschmaschine in l	80
Trommelvolumen Trockner in l	180
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung Waschmaschine [Ø] in mm	370
Türöffnung Trockner [Ø] in mm	440
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	Waschen rechts/Trocknen links
Automatischer Türverschluss	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Energieverbrauch Waschmaschine in kWh/kg	0,03
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	47
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Schleuderdrehzahl Waschmaschine in U/Min.	1300
g-Faktor Waschmaschine	518
Steuerung	
Steuerungstyp Waschmaschine	M Touch Pro Plus
Steuerungstyp Trockner	M Touch Pro
Programmierbarkeit Waschmaschine	Frei Programmierbar
Programmierbarkeit Trockner	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h Waschmaschine	Frei wählbar
Max. Startzeitvorwahl in h Trockner	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund- und Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für Waschsaloons	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional Wasch-Trocken-Säule, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe zum Waschen/Trocknen auf kleinstem Raum, mit Laugenpumpe, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516703082 / Materialnummer: 12341250 / Alte Materialnummer: 51909513SOM

Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
Dosierung Waschmaschine	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart Waschmaschine	Elektro
Beheizungsart Trockner	Elektro
Elektroanschluss Waschmaschine	3 AC 480/440/400V 60Hz
Heizleistung Waschmaschine in kW	7,20
Gesamtanschluss Waschmaschine in kW	7,45
Elektroanschluss Trockner	3 AC 480/440/400V 50/60Hz
Heizleistung Trockner in kW	6,14
Mögliche Spannungsvarianten	
Elektroanschluss Waschmaschine	3 AC 480/440/400V 60Hz
Heizleistung Waschmaschine in kW	7,20
Gesamtanschluss Waschmaschine in kW	7,45
Absicherung Waschmaschine in A	16,0
Elektroanschluss Trockner	3 AC 480/440/400V 50/60Hz
Absicherung Trockner in A	10,0
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe	DN 22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1940
Außenmaß, Nettobreite in mm	692
Außenmaß, Nettotiefe in mm	761
Nettogewicht in kg	208,0
Bruttogewicht in kg	232,0
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	3235
Nettogewicht in kg	139,00
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	63 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum Waschmaschine in Mj/h	3,00
Wärmeabgabe an den Raum Trockner in Mj/h	1,62
Ausstattung	
Desinfektionsspülen Waschmaschine	•
Temperaturüberwachung Waschmaschine	•
Volumenstromzähler Waschmaschine	•
Spezialheizkörper Waschmaschine	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional Wasch-Trocken-Säule, elektrobeheizt, mit Laugenpumpe zum Waschen/Trocknen auf kleinstem Raum, mit Laugenpumpe, für Marineanwendungen.



EAN: 4002516703082 / Materialnummer: 12341250 / Alte Materialnummer: 51909513SOM

Intelligente Trommelreversierung Trockner	•
Axiale Luftführung Trockner	•
Großflächenfilter Trockner	•
PerfectDry Trockner	•
Softflitrippen Trockner	•
Funktion Schonen Trockner	•
Trocknerkorb (Option)	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
LAN Trockner (Option)	•
LAN Waschmaschine	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	13
Einsatzanzüge [Anzahl]	1
Einsatzüberjacken [Anzahl]	2
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	204
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	42
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	33
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	47
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•