

UG 70-60/80/1

Unterbau mit Tür

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.



- Für die Aufnahme von Zubehör, z.B. Chemie-Kanister & Dosiermodule
- Mit verschließbarer Tür und Bodenwanne
- Mit Halterung für Leitwert- oder Durchflussmesser
- Mit Befestigungspunkt für LED zur Statusanzeige
- Mit der Maschine verschraubbar

EAN: 4002516854609 / Materialnummer: 12650230 /  
Alte Materialnummer: 69390400D

Produktzugehörigkeit	
Spülmaschinen Frischwasser	•
Laborspüler	•
Thermodesinfektoren	•
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8099	•
PFD 400	•
PFD 401	•
PFD 402	•
PFD 404	•
PFD 405	•
PFD 407	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8692	•

UG 70-60/80/1

Unterbau mit Tür

für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 70 cm.



EAN: 4002516854609 / Materialnummer: 12650230 /  
Alte Materialnummer: 69390400D

#### Produktkategorie

Unterbau geschlossen

•

Unterbau/Sockel

•

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl

Farbe

Edelstahl

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

700

Außenmaß, Nettobreite in mm

505

Außenmaß, Nettotiefe in mm

597

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

730

Außenmaß, Bruttobreite in mm

630

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

560

Nettogewicht in kg

26,00

Bruttogewicht in kg

27,36