

## PWM 927 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



- Trommelvolumen der Schontrommel 240 l, maximales Füllgewicht 27,0 kg
- 19 % geringerer Wasser- und 40 % geringerer Energieverbrauch\*
- Kurze anschließende Trocknung dank BoostSchleudern
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516927778 / Materialnummer: 12886760 / Alte Materialnummer: 51927010EU

### Bauform und Ausführung

Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	27,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	27,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierte Schontrommel 2.0 aus Edelstahl	•

### Anwendung

Geeignet für die Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•

### Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,70
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,20
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,70
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,05
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	181,8
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	301,7

## PWM 927 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516927778 / Materialnummer: 12886760 / Alte Materialnummer: 51927010EU

Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,38
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	6,07
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	65
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	180,9
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	301,8
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,35
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	2,34
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	45
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	175,4
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	3,16
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	37
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	163,3
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	34
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	53
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	52
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	40
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	11
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich	•
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund- und Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•

PWM 927 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.

EAN: 4002516927778 / Materialnummer: 12886760 / Alte Materialnummer: 51927010EU

Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	4 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Dampf indirekt
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Dampf in kW	50,00
Gesamtanschluss in kW	6,10
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Gesamtanschluss in kW	6,10
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	4x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Dampfanschluss</b>	
Dampfanschluss	1 x 1/2"
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1646
Außenmaß, Nettobreite in mm	1090
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1226
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1793
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1365
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1425
Nettogewicht in kg	643,0
Bruttogewicht in kg	700
Maximale Bodenbelastung in N	8993
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	73 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,70
<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•

## PWM 927 [SI DV DD]

Professional Waschmaschine, dampfbeheizt (indirekt)

- frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516927778 / Materialnummer: 12886760 / Alte Materialnummer: 51927010EU

Unwuchtüberwachung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
BoostSchleudern	•
Temperaturüberwachung	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzhelme [Anzahl]	6
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	620
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	142
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	123
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	225
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	159
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	4
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•