

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



- Trommelvolumen der Schontrommel 240 l, maximales Füllgewicht 27.0 kg
- 19 % geringerer Wasser- und 40 % geringerer Energieverbrauch*
- Kurze anschließende Trocknung dank BoostSchleudern
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516928430 / Materialnummer: 12887550 /
Alte Materialnummer: 51927001SOM

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	27,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	27,0
Trommelvolumen in l	240
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierete Schontrommel 2.0 aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,40
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,22
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	7,30
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	201,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	322,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	5,90
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	6,28
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	57
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	197,9
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	323,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	1,61
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	2,05
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	47
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	193,5
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	4,48

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516928430 / Materialnummer: 12887550 /
Alte Materialnummer: 51927001SOM

Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	42
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	190,2
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,58
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	34
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	57
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	46
Restfeuchte bei Warmspülen in %	41
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	10
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	541
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich	•
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprache jederzeit einfach wählbar	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für den Offshore-Einsatz	•
Programme für Marine	•
Dosierung	
Einspülkasten	4 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,60
Absicherung in A	50
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	24,00
Gesamtanschluss in kW	25,60
Absicherung in A	50
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	4x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.

EAN: 4002516928430 / Materialnummer: 12887550 /

Alte Materialnummer: 51927001SOM

Warmwasser [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1646
Außenmaß, Nettobreite in mm	1090
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1226
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1793
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1365
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1425
Nettogewicht in kg	643,0
Bruttogewicht in kg	700
Maximale Bodenbelastung in N	8993
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	73 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,70
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
BoostSchleudern	•
Temperaturüberwachung	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	19
Einsatzhelme [Anzahl]	6
Einsatzanzüge [Anzahl]	4
Einsatzüberjacken [Anzahl]	6

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516928430 / Materialnummer: 12887550 /

Alte Materialnummer: 51927001SOM

Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	3
Synthetikbetten [Anzahl]	3
Synthetikkissen [Anzahl]	6
Federbetten [Anzahl]	3
Federkissen [Anzahl]	6
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	620
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	142
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	123
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	225
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	159
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	4
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•