

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



- Trommelvolumen der Schontrommel 240 l, maximales Füllgewicht 27.0 kg
- 19 % geringerer Wasser- und 40 % geringerer Energieverbrauch*
- Kurze anschließende Trocknung dank BoostSchleudern
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

EAN: 4002516928478 / Materialnummer: 12887730 /
Alte Materialnummer: 51927021SOM

| Bauform und Ausführung | |
|--|------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Baureihe | Benchmark |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Edelstahl |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg | 27,0 |
| Füllverhältnis | 1:9 |
| Beladungsmenge in kg | 27,0 |
| Trommelvolumen in l | 240 |
| Türöffnung [Ø] in mm | 415 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | rechts |
| Automatischer Türverschluss | • |
| Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter | • |
| Patentierter Schontrommel 2.0 aus Edelstahl | • |
| Anwendung | |
| Geeignet für den Offshore-Einsatz | • |
| Geeignet für Marine | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg | 7,40 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,22 |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg | 7,30 |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,06 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l | 201,0 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 322,2 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 5,90 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh | 6,28 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min. | 57 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l | 197,9 |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l | 323,4 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 1,61 |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh | 2,05 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min. | 47 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l | 193,5 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh | 4,48 |

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516928478 / Materialnummer: 12887730 /
Alte Materialnummer: 51927021SOM

| | |
|---|---------------------|
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min. | 42 |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l | 190,2 |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh | 0,58 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. | 34 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 57 |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min. | 48 |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in % | 46 |
| Restfeuchte bei Warmspülen in % | 41 |
| Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in % | 10 |
| Schleuderdrehzahl in U/Min. | 1100 |
| g-Faktor | 541 |
| Getestete Betriebsstunden | 30000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro Plus |
| Programmierbarkeit | Frei programmierbar |
| Kundenspezifische Vorkonfiguration möglich | • |
| Max. Startzeitvorwahl in h | Frei wählbar |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Sprache jederzeit einfach wählbar | • |
| Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart | • |
| Grund-/ Zielgruppenprogramme | |
| Grundprogramme | • |
| Programme für den Offshore-Einsatz | • |
| Programme für Marine | • |
| Dosierung | |
| Einspülkasten | 4 Fächer |
| Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] | 12 |
| Leerstandsensierung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Elektro |
| Elektroanschluss | 3 AC 230V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 24,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 25,60 |
| Absicherung in A | 80 |
| Mögliche Spannungsvariante | |
| Elektroanschluss | 3 AC 230V 60HZ |
| Heizleistung in kW | 24,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 25,60 |
| Absicherung in A | 80 |

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.

EAN: 4002516928478 / Materialnummer: 12887730 /

Alte Materialnummer: 51927021SOM

| Wasseranschluss/-ablauf | |
|---|--------------------------------|
| Kaltwasser [Anzahl] | 4x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Hartwasser (Option) [Anzahl] | 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil | DN 70 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1646 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 1090 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1226 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1793 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1365 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1425 |
| Nettogewicht in kg | 677,0 |
| Bruttogewicht in kg | 734 |
| Maximale Bodenbelastung in N | 9375 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 73 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h | 4,70 |
| Ausstattung | |
| Patentierete Vorentwässerung | • |
| Tuchaufbereitung | • |
| Unwuchtüberwachung | • |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung | • |
| Desinfektionsspülen | • |
| Effiziente Schöpfrippen | • |
| EcoSpeed | • |
| BoostSchleudern | • |
| Temperaturüberwachung | • |
| Mengenautomatik+ | • |
| Volumenstromzähler (Option) | • |
| Wiegesockel (Option) | • |
| Wäsche nachlegen | • |
| Programmanwahl via Farbrahmen | • |
| Effizientes Hochschleudern | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | • |
| Wasserrückgewinnung (Option) | • |
| LAN | • |
| WLAN | • |
| Connector Box | • |
| Kapazitäten | |
| Atenschutzmasken [Anzahl] | 19 |

PWM 927 [EL DV DD SOM]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

für Marineanwendungen - frei programmierbar. Beladungsmenge 27 kg.



EAN: 4002516928478 / Materialnummer: 12887730 /

Alte Materialnummer: 51927021SOM

| | |
|---|-----|
| Einsatzhelme [Anzahl] | 6 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 4 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 6 |
| Chemikalienschutzanzüge [Anzahl] | 3 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 3 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 6 |
| Federbetten [Anzahl] | 3 |
| Federkissen [Anzahl] | 6 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 620 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl] | 142 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl] | 123 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl] | 225 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl] | 159 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 4 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |