

B 990

Bügelmaschine

mit hohem Anpressdruck und einer breiten Bügelwalze für beste Ergebnisse.



- Keine Kraftanstrengung dank hohem Anpressdruck
- Komfortables Bügeln von großen Wäschestücken – breite Bügelwalze
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Knifflige Wäschestücke einfach bügeln – rundum freies Walzenende

EAN: 4002514443638 / Materialnummer: 07222690 / Alte Materialnummer: 13099002D

| | |
|--|--|
| Design | |
| Farbe | Lotusweiß |
| Perfektes Bügelergebnis | |
| Textilgerechte Temperaturwahl | • |
| Hoher Anpressdruck in N/cm ² | 0,35 |
| Anlagebrett für leichte Wäscheingabe | • |
| Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum | • |
| Ablagestange für knitterfreies Abkühlen | • |
| Zeitsparendes Bügeln | |
| Breite der Bügelwalze in mm | 830 |
| Variable Walzengeschwindigkeit | • |
| Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung | • |
| Bedienkomfort | |
| Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich | • |
| Rundum freies Walzenende | • |
| Übersichtliches Bedienfeld | • |
| Komfortabler Klappmechanismus | • |
| Leichter Transport durch vier Laufrollen | • |
| Home Service | Bügeln im Sitzen möglich, Komfortabler Klappmechanismus, Leichter Transport (4 Rollen), Übersichtliches Bedienfeld |
| Sicherheit | |
| Fingerschutzautomatik | • |
| Notentriegelung | • |
| Gute Standsicherheit | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen in mm (Breite) | 985 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 959 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 380 |
| Abmessungen in mm (Breite), zusammengeklappt | 500 |
| Abmessungen in mm (Höhe), zusammengeklappt | 1055 |
| Abmessungen in mm (Tiefe), zusammengeklappt | 380 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,10 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Klebefolie für den Temperaturwähler | • |