

B 995 D

Bügelmaschine

mit Dampffunktion für beste Ergebnisse und noch mehr Komfort.



- Keine Kraftanstrengung dank hohem Anpressdruck
- Komfortables Bügeln von großen Wäschestücken – breite Bügelwalze
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Knifflige Wäschestücke einfach bügeln – rundum freies Walzenende
- Beste Ergebnisse auch bei trockenen Textilien – Dampffunktion

EAN: 4002514443690 / Materialnummer: 07222760 / Alte Materialnummer: 13099502D

<b>Design</b>	
Farbe	Lotosweiß
<b>Perfektes Bügelergebnis</b>	
Textilgerechte Temperaturwahl	•
Hoher Anpressdruck in N/cm <sup>2</sup>	0,35
Anlagebrett für leichte Wäscheingabe	•
Wäschegerechter Bügeltisch mit großem Stapelraum	•
Ablagestange für knitterfreies Abkühlen	•
Dampffunktion	•
Füllmenge Dampferzeuger in l	0,84
Zwei-Tank-Technik	•
Betrieb mit Leitungswasser	•
<b>Zeitsparendes Bügeln</b>	
Breite der Bügelwalze in mm	830
Variable Walzengeschwindigkeit	•
Feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Bügeln im Sitzen ohne Kraftaufwand möglich	•
Rundum freies Walzenende	•
Übersichtliches Bedienfeld	•
Komfortabler Klappmechanismus	•
Leichter Transport durch vier Laufrollen	•
Home Service	Bügeln im Sitzen möglich, Komfortabler Klappmechanismus, Leichter Transport (4 Rollen), Übersichtliches Bedienfeld
<b>Sicherheit</b>	
Fingerschutzautomatik	•
Notentriegelung	•
Gute Standsicherheit	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	985
Abmessungen in mm (Höhe)	959
Abmessungen in mm (Tiefe)	380
Abmessungen in mm (Breite), zusammengeklappt	500
Abmessungen in mm (Höhe), zusammengeklappt	1055
Abmessungen in mm (Tiefe), zusammengeklappt	380
Gesamtanschlusswert in kW	3,50
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Klebefolie für den Temperaturwähler	•
Einfüllstutzen für den Wassertank	•