

CS 1212-1 I  
ProLine-Element  
mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen



- Profi-Design – Glaskeramik mit Rahmen in 288 mm Breite
- Besonders flexibel – 2 Kochzonen
- Einfache und direkte Steuerung – Bedienung über Metallknebel
- Großes Leistungsspektrum – Warmhaltefunktion und TwinBooster
- Besonders komfortabel und sicher – Betriebs- und Restwärmeanzeige

EAN: 4002515019351 / Materialnummer: 09047620 / Alte Materialnummer: 27121252D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
ProLine	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Bedruckungsdesign	LightPrint
Edelstahlrahmen	•
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	2
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	2200
Max. Leistung in W	1400
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten mittig
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-230
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3700
<b>Bedienkomfort</b>	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Restwärmenutzung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Betriebsanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (H x B x T) in mm	73 x 288 x 520
Abmessungen in mm (Breite)	288
Abmessungen in mm (Höhe)	73
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	272 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm


CS 1212-1 I  
ProLine-Element  
mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen



EAN: 4002515019351 / Materialnummer: 09047620 / Alte Materialnummer: 27121252D

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	73
Gewicht in kg	8
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja

CS 1212-1 I  
ProLine-Element  
mit zwei induktionsbeheizten Kochzonen



CS1212-3I, CS1212-1I (Skizze)

1) Vorn, 2) Einbauhöhe, 3) Einbauhöhe  
Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L =  
2000 mm