

KM 2354

Gaskochfeld

in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.



- Einfache Steuerung – Einhandbedienung mit Knebeln
- Modernes Design – 888 mm breite, flachaufbauende Edelstahlmulde
- Besonders flexibel – 5 Brenner inkl. 1 Dual-Wok
- Besonders sicher – GasStop-Funktion
- Einfache Reinigung – Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger

EAN: 4002515135570 / Materialnummer: 09265890 / Alte Materialnummer: 26235450D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Gas
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	•
In Edelstahl geprägtes Miele Logo	•
Edelstahlmuldenspiegel	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	5
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Sparbrenner
Max. Leistung in W	1000
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Starkbrenner
Max. Leistung in W	2700
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	Dual-Wokbrenner
Max. Leistung in W	4500
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Normalbrenner
Max. Leistung in W	1700
5. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Normalbrenner
Max. Leistung in W	1700
Bedienkomfort	
Bedienung über Knebel	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•
Pflegekomfort	
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•
Sicherheit	
GasStop	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	75 x 888 x 508
Abmessungen in mm (Breite)	888
Abmessungen in mm (Höhe)	75
Abmessungen in mm (Tiefe)	508
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	862
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	490
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	90
Gewicht in kg	19
Gesamtanschlusswert in kW	11,60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50

KM 2354

Gaskochfeld

in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.




EAN: 4002515135570 / Materialnummer: 09265890 / Alte Materialnummer: 26235450D

Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	Ja
Düzensatz für Flüssiggas	•
Wok-Ring	•
Kleintassenring	•

KM 2354

Gaskochfeld

in maximaler Breite für bestmöglichen Koch- und Bedienkomfort.



KM 2354 (Skizze)

1. vorn, 2. Einbauhöhe, 3. Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226), 4. Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung L = 2000 mm