

M 6012 SC

Stand-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Knebelbedienung zum günstigen Einstiegspreis.



- Perfektes Auftauen und Garen – Automatikprogramme
- Optimale und gleichmäßige Bräunung – integrierter Quarzgrill
- Mehrstufige Abläufe in nur einem Schritt – Memory-Funktion
- Besonders leistungsstarke Mikrowelle – 900 W
- Kompakt – 26 l Garraumvolumen

EAN: 4002515237199 / Materialnummer: 09485210 / Alte Materialnummer: 24601250D

Bauform	
Gerätefarbe	Edelstahl
Bauform und Design	
Stand-Mikrowellengerät	•
SideControl	•
Genussvorteile	
Warmhalten	•
Quarzgrill	•
Betriebsarten	
Automatikprogramme	•
Grill	•
Solo-Betrieb Mikrowelle	•
Kombinationsbetrieb Mikrowelle / Grill	•
Bedienkomfort	
Display	EasyControl
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Quick-Mikrowelle	•
Memory-Funktion	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Nachtabstaltung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Inbetriebnahmesperre	•
Sicherheitsschalter	•
Sicherheitssperre "Door"-Hinweis	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Garraumbeleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Mikrowellenleistung maximal in W	900
Grilleistung in W	800
Gerätebreite in mm	520
Gerätehöhe in mm	305
Gerätetiefe in mm	422
Gewicht in kg	16,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,3
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•

M 6012 SC

Stand-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Knebelbedienung zum günstigen Einstiegspreis.




EAN: 4002515237199 / Materialnummer: 09485210 / Alte Materialnummer: 24601250D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,20
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	1
Gourmet-Platte	1
Speisenabdeckung	1
Drehteller	1

M 6012 SC

Stand-Mikrowellengerät

mit seitlich liegender Knebelbedienung zum günstigen Einstiegspreis.



M8201, M8201-1, M6012SC (Einbauskizze)