

DA 420 V-6 EXT Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Immer die optimale Höhe – motorische Höhenverstellung
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 4 LED-Strahler
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity 2.0
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket

A⁺

EAN: 4002515313763 / Materialnummer: 09598380 / Alte Materialnummer: 28420656D

Bauform	
Insel-Dunstabzugshaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Design	
Farbe	Edelstahl
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•
Variable Höhe als Sonderanfertigung möglich	•
Variable Breite als Sonderanfertigung möglich	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Silence-Paket	•
Hood in motion	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	8,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	8,8
Klasse für den Fettabscheidegrad	-
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	600
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	755
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	1045
Höhe des Haubenkörpers in mm	70
Tiefe des Haubenkörpers in mm	598
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	34,0
Festanschluss	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,51

DA 420 V-6 EXT Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002515313763 / Materialnummer: 09598380 / Alte Materialnummer: 28420656D

Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner \leq 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
Mitgeliefertes Zubehör	
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	XKS 3000 Z
Rückstauklappe	•
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

DA 420 V-6 EXT Puristic Varia

Insel-Dunstabzugshaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 420 V-6, DA 4208 VD (Skizze)

1) Installationsbereich, 2) Abluft (Auslieferungszustand),
3) Intervallmöglichkeit bei Umluft, 4) Montage alternativ
mit Distanzrahmen., 5) Luftaustritt bei Umluft nach
oben montiert., 6) Vom Anschluss in der Decke bis zum
Anschluss, in der Dunstabzugshaube ist ein Netzkabel und,
bei Abluftbetrieb eine flexible Abluftleitung vorzubereiten.