


CS 7612 FL
SmartLine-Element
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich




- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- Elegantes Design – für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Flexibel und schnell – 2 Kochzonen inkl 1 PowerFlex-Bereich
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002515836088 / Materialnummer: 10681590 / Alte Materialnummer: 27761250D

| | |
|--|-----------------------|
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| SmartLine | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Flächenbündiger Einbau | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 2 |
| PowerFlex-Kochzonen | |
| Anzahl | 2 |
| Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
| Leistung in W | 2100 |
| Booster in W | 3000 |
| TwinBooster in W | 3650 |
| 1. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | mittig |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Größe in mm | 230x390 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3400 |
| Max. Leistung in W | 3150 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 3650 |
| Bedienkomfort | |
| Bedienung über Sensortasten | SmartSelect |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Recall-Funktion | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Permanente Topferkennung | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Wischschutz | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (H x B x T) in mm | 51 x 378 x 520 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 378 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |


CS 7612 FL
 SmartLine-Element
 mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich



EAN: 4002515836088 / Materialnummer: 10681590 / Alte Materialnummer: 27761250D


| | |
|---|-------------------|
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 520 |
| Ausschnittmaße (B x T) bei flächenbündigem Einbau in mm | 358/382 x 500/524 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 358 |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 51 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 358 |
| Gewicht in kg | 7 |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 500 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 382 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,60 |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau | 524 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,4 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anschlusskabel | Ja |

CS 7612 FL
SmartLine-Element
mit induktionsbeheiztem PowerFlex-Kochbereich




CS7612FL, flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm, 3) Stufenfräsung, 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)




CS7612FL, flach aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlussleitung, L = 2000 mm




CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

*7+0,5 = CS7611 (Wok)