

DA 4298 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 630 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Angenehm leise – Miele Silence-Paket
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover

**A++**

EAN: 4002515935798 / Materialnummer: 10749580 / Alte Materialnummer: 28429850D

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Bauform</b>   |           |
| Wand-Dunstabzugshaube  | •         |
| <b>Betriebsarten</b>   |           |
| Art der Luftführung  | Umrüstbar |
| Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft                | DUW 20    |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 12-P  |
| <b>Design</b>  |           |
| Farbe  | Edelstahl |
| RAL-Farbe als Sonderanfertigung möglich                      | •         |
| Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich            | •         |
| <b>Bedienkomfort</b>   |           |
| Vernetzung mit Miele@home                                    | •         |
| Automatikfunktion Con@ctivity                                | •         |
| Elektronische Steuerung                                      | •         |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3         |
| Miele@mobile App   | •         |
| Boosterstufenabschaltung programmierbar                      | •         |
| Nachlaufzeit 5/15 Min.                                       | •         |
| Fettfilter-Sättigungsanzeige                                 | •         |
| Fettfilter-Sättigung programmierbar                          | •         |
| Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar                    | •         |
| Silence-Paket  | •         |
| Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover            | •         |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                          |           |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | A++       |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 26,7      |
| ECO-Motor  | •         |
| PowerManagement System                                       | •         |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 26,7      |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A         |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | A         |
| <b>Filtersystem</b>  |           |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 3         |
| <b>Beleuchtung</b>   |           |
| LED  | •         |
| Anzahl x Watt  | 3 x 3 W   |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 670       |
| Farbtemperatur in K  | 3500      |
| Lichtdimmerfunktion  | •         |
| <b>Gebläse</b>   |           |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •         |
| Gleichstrommotor (DC-Motor)                                  | •         |
| <b>Abluft</b>  |           |
| Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 190       |
| Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 290       |
| Luftleistung Stufe 3 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591       | 390       |
| Luftleistung Boosterstufe (m <sup>3</sup> /h)                | 630       |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 36,0      |

DA 4298 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935798 / Materialnummer: 10749580 / Alte Materialnummer: 28429850D

|   |                |
|---|----------------|
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 45,0           |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 52,0           |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3      | 64,0           |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                 | 21,0           |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 30,0           |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 37,0           |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13   | 49,0           |
| <b>Umluft</b>   |                |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                   | 110            |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                   | 185            |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                   | 315            |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591            | 460            |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 45,0           |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 53,0           |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 64,0           |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3    | 73,0           |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 30,0           |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 38,0           |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 49,0           |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 58,0           |
| <b>Sicherheit</b>   |                |
| Sicherheitsausschaltung                                     | •              |
| <b>Technische Daten</b>                                     |                |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                    | 685–1005       |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm                    | 815–1135       |
| Breite des Haubenkörpers in mm                              | 898            |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm               | 685            |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm               | 1005           |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                          | 815            |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                | 62             |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                          | 1135           |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                               | 500            |
| Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm                | 450            |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)           | 650            |
| Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm                      |                |
| Nettogewicht in kg  | 25,0           |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                       | 1,5            |
| Schutzkontaktstecker  | •              |
| Gesamtanschlusswert in kW                                   | 0,08           |
| Spannung in V   | 230            |
| Absicherung in A  | 10             |
| Phasenanzahl  | 1              |
| Frequenz in Hz  | 50             |
| <b>Montagehinweise</b>                                      |                |
| Abluftanschluss oben  | •              |
| Abluftanschluss oben und hinten                             | •              |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm                        | 150            |
| Teleskopierbarer Kamin                                      | •              |
| Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld                 | empfehlenswert |


DA 4298 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



EAN: 4002515935798 / Materialnummer: 10749580 / Alte Materialnummer: 28429850D

| Mitgeliefertes Zubehör               |          |
|--------------------------------------|----------|
| Reduzierstützen von 150 auf 125 mm Ø | •        |
| Rückstauklappe                       | •        |
| Nachkaufbares Zubehör                |          |
| Aktivkohlefilter                     | Nein     |
| Regenerierbarer Aktivkohlefilter     | DKF 12-R |

DA 4298 W Puristic Plus  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 4298 (Skizze)

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Luftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4),