

DA 3598

Flachpaneelhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



- Filigranes Design – extrem flacher Wrasenschirm in 892 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Leistungsstark – 635 m³/h in der Boosterstufe
- Energiesparend und leise – leistungsstarker ECO-Motor
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover

A++

EAN: 4002515935408 / Materialnummer: 10751140 / Alte Materialnummer: 28359855D

Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Design	
Farbe	Edelstahl
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A++
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,6
ECO-Motor	•
PowerManagement System	•
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Gebläse	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Gleichstrommotor (DC-Motor)	•
Abluft	
Luftleistung Stufe 1 (m ³ /h) nach EN 61591	190
Luftleistung Stufe 2 (m ³ /h) nach EN 61591	290
Luftleistung Stufe 3 (m ³ /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe (m ³ /h)	635
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	36,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	44,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	51,0
Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	63,0

DA 3598

Flachpaneelhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.




EAN: 4002515935408 / Materialnummer: 10751140 / Alte Materialnummer: 28359855D

Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	37,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	49,0
Umluft	
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591	140
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591	225
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591	365
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591	530
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	46,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	55,0
Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	65,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	73,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20μPa) nach EN 60704-2-13	51,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	59,0
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	892
Höhe des Haubenkörpers in mm	37
Tiefe des Haubenkörpers in mm	309
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Nettogewicht in kg	18,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,08
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

DA 3598

Flachpaneelhaube

mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.



DA 3598, DA 3598 EXT (Skizze)

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150, wenn die Luft nach oben aus dem Schrank geführt wird., 2. Der Schrankkorpus ist gegenüber der Schranktür um 38 mm zu kürzen., 3. Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich. In diesem Fall muss die Schranktür nach oben öffnen, damit die Fettfilter zugänglich sind. Gleiches gilt auch für die Nebenschränke., 4. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 5. Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., 6. Ist ein Unterboden vorhanden, müssen Öffnungen vorgesehen werden, um die Haltekraft des Wrasenschirms einzustellen., Beispiele: , a) Der Schrank verfügt, wie abgebildet, über seitliche Ausbauten., b) Die Dunstabzugshaube ist in einem 60 cm breiten Schrank mit Seitenschränken montiert., Bei den Maßen für Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen, (z.B. Schalldämpfer, XKM-Modul).