


KM 6542 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



- Schnellanwahl per Zahlenreihe – ComfortSelect
- Modernes Design – 752 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone
- Unübertroffen schnell – 1 ExtraSpeed-Kochzone

EAN: 4002515996799 / Materialnummer: 10882040 / Alte Materialnummer: 26654270D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Elektro
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	ExtraSpeed
Größe in mm	Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W	1200/2900
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 145
Max. Leistung in W	1200
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 170 / 170x290
Max. Leistung in W	1500/2600
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Einkreis-Kochzone
Größe in mm	Ø 180
Max. Leistung in W	1800
Bedienkomfort	
Miele@home	•
Bedienung über Sensortasten	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Kochzonenerweiterung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Kurzzeitwecker	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20

KM 6542 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.




EAN: 4002515996799 / Materialnummer: 10882040 / Alte Materialnummer: 26654270D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen (H x B x T) in mm	46 x 752 x 492
Abmessungen in mm (Breite)	752
Abmessungen in mm (Höhe)	46
Abmessungen in mm (Tiefe)	492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	730
Gewicht in kg	10
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	470
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	756
Gesamtanschlusswert in kW	8,50
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	496
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	•
Anschlusskabel	Ja

KM 6542 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Skizze)

1) Vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
Einbauhöhe = 36 mm, Netzanschlussleitung L = 1440 mm,
3) Stufenfräsung, 4) Holzleisten (kein mitgeliefertes
Zubehör)