

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.



- Großes Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch + MotionReact
- Das Gargut immer und überall im Blick – Kamera im Garraum
- Geringster Reinigungsaufwand – Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Schnelles Aufheizen und gleichmäßige Wärmeverteilung – TwinPower

A

EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Bauform	
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	•
PureLine	•
Genussvorteile	
Schnellaufheizen	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	kabellos
Warmhalten	•
CrispFunction	•
Drehgrillmotor	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Bratautomatik	•
Eco-Heißluft	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: Licht an bei Annäherung	•
MotionReact: Display an bei Annäherung	•
MotionReact: Quittierung Signalton bei Annäherung	•
MotionReact: Erkennung Möbelfronten	•
Kamera im Garraum	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
3D-Bedienpult	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrilliantLight.



EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Eigene Programme	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Automatische Restwärmenutzung	•
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator	•
Grillheizkörper abklappbar	•
CleanGlass Tür	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	90
Anzahl der Einschubebenen	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1	3
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2	3
Kennzeichnung der Einschubebenen	•
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
TwinPower Heißluftgebläse	•
Temperaturen in °C	30–300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	860
Nischenbreite max. in mm	860

H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.




EAN: 4002516133230 / Materialnummer: 11106120 / Alte Materialnummer: 22789045D

Nischenhöhe min. in mm	517
Nischenhöhe max. in mm	517
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	895
Gerätehöhe in mm	478
Gerätetiefe in mm	568
Gewicht in kg	74,0
Gesamtanschlusswert in kW	5,60
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	3
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,80
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Universalblech mit PerfectClean	2
Back- und Bratrost PyroFit	2
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar)	1
Kabelloses Speisethermometer	1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar)	1
Grill- und Bratblech mit PerfectClean	1
Entkalkungstabletten	2
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

90 cm breiter Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Speisethermometer und BrillantLight.




Einbau H7000 90, Skizze




Einbau H7000 90 Unterbau, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.




Installation H7000 90, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²




H7890BP, Skizze

1) 350 mm, 2) 300 mm, 3) 48 mm, 4) 35 mm, 5) 16.5 mm



Seitenansicht H7000 90, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl



Seitenansicht H7000 90 Unterbau, Skizze

2 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl