

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



- Kochinnovation. Jeden Tag und Zuhause dank M Chef
- Mit verbesserten Ergebnissen in Struktur und Gleichmäßigkeit
- Anspruchsvolle Gerichte dank Gourmet Assistent und Gourmet Profi
- Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig Garen mit M Chef Menü
- Zeitersparnis von bis zu 70% bei exzellenter Qualität

EAN: 4002516151883 / Materialnummer: 11107930 / Alte Materialnummer: 20786045D

Bauform und Design	
Dialoggarer	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
Hinterleuchtetes M Chef Logo	•
Genussvorteile	
M Chef Kochinnovation	•
Private Dining	•
Gourmet Profi	•
Gourmet Assistent	•
Vorheizen	•
Speisethermometer	•
Warmhalten	•
Crisp function	•
Betriebsarten	
M Chef + Heißluft plus	•
M Chef + Ober-/Unterhitze	•
M Chef + Intensivbacken	•
M Chef + Klimagaren	•
M Chef + Bratautomatik	•
M Chef + Grill groß	•
M Chef + Umluftgrill	•
Schonendstes Auftauen	•
M Chef Menü	•
Bratautomatik	•
Grillbetriebsarten	•
Grill	•
Grill klein	•
Heißluft Plus	•
Intensivbacken	•
Klimagaren	•
Klimagaren mit Heißluft Plus	•
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze	•
Klimagaren mit Intensivbacken	•
Klimagaren mit Bratautomatik	•
Niedertemperaturgaren	•
Ober-/Unterhitze	•
Oberhitze	•
Unterhitze	•
Umluftgrill	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	M Touch
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Hilfe-Funktion	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	•
Polyphone Signaltöne	•

DO 7860

Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.



EAN: 4002516151883 / Materialnummer: 11107930 / Alte Materialnummer: 20786045D


Tageszeitanzeige	•
Uhrzeitsynchronisation	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlag Gourmet Units	•
Vorschlagstemperatur	•
Sabbat Programm	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Automatische Restwärmenutzung	•
Pflegekomfort	
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche	•
Pyrolytische Selbstreinigung	•
Katalysator beheizt	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Türverriegelung im Pyrolysebetrieb	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	50
Anzahl der Einschubebenen	4
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight
Temperaturen in °C	30-300
Temperaturen min. in °C	30
Temperaturen max. in °C	300
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	590
Nischenhöhe max. in mm	595
Niscentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 596 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	596
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	60,8
Gesamtanschlusswert in kW	3,70
Spannung in V	220-240
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel	•
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech mit PerfectClean	1

DO 7860


Dialoggarer

- Designerküche wird Sterneküche.


DO 7860
 Dialoggarer
 - Designerküche wird Sterneküche.




DO7860, Skizze
 22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, DO7860C (CN), Skizze



DO7860, Skizze
 1) Netzanschlussleitung, L = 1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4x/B/BM/BP, H7x6x/B/BP, Skizze
 1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm