

## KM 7002 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit Koch-/Bräterzone zum günstigen Einstiegspreis



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 runde Kochzonen inkl. 1 Bräterzone
- In 614 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002516151869 / Materialnummer: 11127280 / Alte Materialnummer: 26700210D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	–/–
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-220
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	2200
Max. Leistung in W	1400
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	hinten rechts
Art	Koch-/Bräterzone
Größe in mm	Ø 190 / 190x290
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3700
4. Kochzone / Kochbereich	
Position	vorne rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-190
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	1850
Bedienkomfort	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Knebel	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•

KM 7002 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit Koch-/Bräterzone zum günstigen Einstiegspreis



EAN: 4002516151869 / Materialnummer: 11127280 / Alte Materialnummer: 26700210D

## Sicherheit

Sicherheitsausschaltung

•

Inbetriebnahmesperre

•

## Technische Daten

Abmessungen (B x T) in mm

614 x 51 x 514

Abmessungen in mm (Breite)

614

Abmessungen in mm (Höhe)

51

Abmessungen in mm (Tiefe)

514

Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau

600 mm

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau

500 mm

Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm

48

Gewicht in kg

11

Gesamtanschlusswert in kW

7,30

Spannung in V

230

Frequenz in Hz

50


## Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel

Nein

KM 7002 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit Koch-/Bräterzone zum günstigen Einstiegspreis



KM 7002 FR, KM 7003 FR (Skizze)

1) vorn , 2) Einbauhöhe