

KM 7004 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 1 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereich
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002516151876 / Materialnummer: 11127290 / Alte Materialnummer: 26700410D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Kombiniert mit Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Umlaufender Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
<b>PowerFlex-Kochzonen</b>	
Anzahl	2
Durchmesser in mm	Ø 150 – 230
Leistung in W	2100
Booster in W	3000
TwinBooster in W	3650
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	vorne links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 140-200
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	1850
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	hinten links
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	2200
Max. Leistung in W	1400
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
<b>Bedienkomfort</b>	
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Anzeigefarbe	Gelb
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Bedienung über Knebel	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (B x T) in mm	626 x 51 x 526

KM 7004 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld


mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



EAN: 4002516151876 / Materialnummer: 11127290 / Alte Materialnummer: 26700410D

Abmessungen in mm (Breite)	626
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	560
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Gewicht in kg	11
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anzahl Anschlusskabel mit Stecker	Nein

KM 7004 FR  
Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit PowerFlex-Kochbereich für maximale Leistungsstärke



KM 7004 FR, KM 7005 FR (Skizze)

1) vorn , 2) Einbauhöhe