


KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereichen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster

EAN: 4002516152095 / Materialnummer: 11127300 / Alte Materialnummer: 26700510D

| | |
|---|-----------------------|
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Kombiniert mit Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Schwarz |
| Edelstahlrahmen | • |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Anzahl der Kochbereiche | 2 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 4 |
| PowerFlex-Kochzonen | |
| Anzahl | 4 |
| Durchmesser in mm | Ø 150 – 230 |
| Leistung in W | 2100 |
| Booster in W | 3000 |
| TwinBooster in W | 3650 |
| 1. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | links mittig |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Größe in mm | 230x390 |
| Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
| Max. Leistung in W | 3400 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
| 2. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | rechts |
| Art | PowerFlex-Kochbereich |
| Größe in mm | 230x390 |
| Max. Booster-Leistung in W | 4800 |
| Max. Leistung in W | 3400 |
| Max. TwinBooster-Leistung in W | 7300 |
| Bedienkomfort | |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| Anzeigefarbe | Gelb |
| Ankochautomatik | • |
| Warmhalten | • |
| Bedienung über Knebel | • |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |
| Sicherheit | |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Technische Daten | |
| Abmessungen (B x T) in mm | 626 x 51 x 526 |
| Abmessungen in mm (Breite) | 626 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 51 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 560 |

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke




EAN: 4002516152095 / Materialnummer: 11127300 / Alte Materialnummer: 26700510D

| | |
|--|------|
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 490 |
| Gewicht in kg | 11 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 7,30 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Anzahl Anschlusskabel mit Stecker | Nein |

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



KM 7004 FR, KM 7005 FR (Skizze)

1) vorn , 2) Einbauhöhe