

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld  
mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



- Bedienung über Knebel am Herd und Anzeige auf dem Kochfeld
- 4 Kochzonen inkl. 2 leistungsstarken PowerFlex-Kochbereichen
- In 626 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster


EAN: 4002516152095 / Materialnummer: 11127300 / Alte Materialnummer: 26700510D

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Beheizungsart</b>             |                       |
| Beheizungsart                    | Induktion             |
| <b>Bauform</b>                   |                       |
| Kombiniert mit Herd              | •                     |
| <b>Design</b>                    |                       |
| Elegante Glaskeramikoberfläche   | •                     |
| Farbe der Glaskeramik            | Schwarz               |
| Edelstahlrahmen                  | •                     |
| Aufliegender Einbau              | •                     |
| <b>Kochzonenausstattung</b>      |                       |
| Anzahl der Kochzonen             | 4                     |
| Anzahl der Kochbereiche          | 2                     |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre    | 4                     |
| <b>Flex-Kochzonen</b>            |                       |
| Anzahl                           | 4                     |
| Größe in mm                      | Ø 150 – 230           |
| Max. Leistung in W               | 2100                  |
| Max. Booster-Leistung in W       | 3000                  |
| Max. TwinBooster-Leistung in W   | 3650                  |
| <b>1. Kochzone / Kochbereich</b> |                       |
| Position                         | links mittig          |
| Art                              | PowerFlex-Kochbereich |
| Größe in mm                      | 230x390               |
| Max. Booster-Leistung in W       | 4800                  |
| Max. Leistung in W               | 3400                  |
| Max. TwinBooster-Leistung in W   | 7300                  |
| <b>2. Kochzone / Kochbereich</b> |                       |
| Position                         | rechts                |
| Art                              | PowerFlex-Kochbereich |
| Größe in mm                      | 230x390               |
| Max. Booster-Leistung in W       | 4800                  |
| Max. Leistung in W               | 3400                  |
| Max. TwinBooster-Leistung in W   | 7300                  |
| <b>Bedienkomfort</b>             |                       |
| Topf- und Topfgrößenerkennung    | •                     |
| Bedienung über Knebel            | •                     |
| Anzeigefarbe                     | Gelb                  |
| Ankochautomatik                  | •                     |
| Warmhalten                       | •                     |
| <b>Pflegekomfort</b>             |                       |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | •                     |
| <b>Sicherheit</b>                |                       |
| Sicherheitsausschaltung          | •                     |
| Inbetriebnahmesperre             | •                     |
| <b>Technische Daten</b>          |                       |
| Abmessungen (B x H x T) in mm    | 626 x 51 x 526        |
| Abmessungen in mm (Breite)       | 626                   |
| Abmessungen in mm (Höhe)         | 51                    |

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke




EAN: 4002516152095 / Materialnummer: 11127300 / Alte Materialnummer: 26700510D

|   |        |
|---|--------|
| Abmessungen in mm (Tiefe)                             | 526    |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 560 mm |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau  | 490 mm |
| Gewicht in kg   | 11     |
| Gesamtanschlusswert in kW                             | 7,30   |
| Spannung in V   | 230    |
| Frequenz in Hz  | 50     |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                         |        |
| Anschlusskabel  | Nein   |

KM 7005 FR

Herdgesteuertes Induktionskochfeld

mit 2 PowerFlex-Kochbereichen für maximale Leistungsstärke



KM 7004 FR, KM 7005 FR (Skizze)

1) vorn , 2) Einbauhöhe