

KM 7999 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity
- Intelligente Bedienung dank Touch-Display
- Mit 8 TempControl Sensoren
- Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre
- In 942 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Induktion
<b>Bauform</b>	
Unabhängig vom Herd	•
<b>Design</b>	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Aufliegender/Flächenbündiger Einbau	–/–
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Bedruckungsdesign	SilentMove
Edelstahlrahmen	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochbereiche	3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
<b>1. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	links
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Booster-Leistung in W	3600
Max. Leistung in W	2800
<b>2. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	mittig
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	370x290
Max. Booster-Leistung in W	3600
Max. Leistung in W	2800
<b>3. Kochzone / Kochbereich</b>	
Position	rechts
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	230x380
Max. Booster-Leistung in W	3600
Max. Leistung in W	2800
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	Touch-Display
Bedienung über Touch-Display	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Anzeigefarbe	mehrfarbig
Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•

KM 7999 FR


Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

Assistenzprogramme	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	942
Abmessungen in mm (Höhe)	68
Abmessungen in mm (Tiefe)	526
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	61
Gewicht in kg	22
Gesamtanschlusswert in kW	10,35
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,3
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	Ja
WLAN-Stick XKS 3170 W	•

KM 7999 FR  
Herdunabhängiges Induktionskochfeld  
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



KM 7999 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,  
L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3)  
Anschluss WLAN Stick