

KM 7999 FR
 Herdunabhängiges Induktionskochfeld
 mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity
- Intelligente Bedienung dank Touch-Display
- Mit 8 TempControl Sensoren
- Flexible Kochbereiche für bis zu 5 Kochgeschirre
- In 942 mm Breite mit Edelstahlrahmen für aufliegenden Einbau

EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

| | |
|--|----------------------|
| Beheizungsart | |
| Beheizungsart | Induktion |
| Bauform | |
| Unabhängig vom Herd | • |
| Design | |
| Elegante Glaskeramikoberfläche | • |
| Farbe der Glaskeramik | Graphitschwarz |
| Umlaufender Edelstahlrahmen | • |
| Bedruckungsdesign | SilentMove |
| Aufliegender Einbau | • |
| Kochzonenausstattung | |
| Anzahl der Kochbereiche | 3 |
| Maximale Anzahl Kochgeschirre | 5 |
| 1. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | links |
| Art | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm | 230x380 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600 |
| Max. Leistung in W | 2800 |
| 2. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | mittig |
| Art | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm | 370x290 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600 |
| Max. Leistung in W | 2800 |
| 3. Kochzone / Kochbereich | |
| Position | rechts |
| Art | TempControl-Kochzone |
| Größe in mm | 230x380 |
| Max. Booster-Leistung in W | 3600 |
| Max. Leistung in W | 2800 |
| Bedienkomfort | |
| Miele@home | • |
| Bedienung über Sensortasten | Touch-Display |
| Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 | • |
| Topf- und Topfgrößenerkennung | • |
| Bedienung über Touch-Display | • |
| Anzeigefarbe | mehrfarbig |
| Permanente Topferkennung | • |
| Stop&Go-Funktion | • |
| Recall-Funktion | • |
| TempControl | • |
| PowerFlex Plus | • |
| Abschaltautomatik | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | • |
| Wischschutz | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Assistenzprogramme | • |
| Pflegekomfort | |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik | • |

KM 7999 FR

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



EAN: 4002516230373 / Materialnummer: 11128810 / Alte Materialnummer: 26799900D

Sicherheit

| | |
|--------------------------|---|
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Integriertes Kühlgebläse | • |
| Überhitzungsschutz | • |
| Restwärmeanzeige | • |


Technische Daten

| | |
|---|-------|
| Abmessungen in mm (Breite) | 942 |
| Abmessungen in mm (Höhe) | 68 |
| Abmessungen in mm (Tiefe) | 526 |
| Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau | 916 |
| Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau | 500 |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm | 61 |
| Gewicht in kg | 22 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 10,35 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,3 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |

Mitgeliefertes Zubehör

| | |
|-----------------------|----|
| Anschlusskabel | Ja |
| WLAN-Stick XKS 3170 W | • |

KM 7999 FR
Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



KM 7999 FR (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1280 mm, wird dem Gerät lose beigelegt, 3) Anschluss
WLAN Stick