

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1400 U/min | Warmwasser | Automatische Dosierung | Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- Sparen Sie bis zu 65 % Energiekosten mit einem zusätzlichen Warmwasseranschluss
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516218012 / Materialnummer: 11284210 / Alte Materialnummer: 11WG7603D

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit Chromring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1-zeilig
Reinigungsleistung	
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	•
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	49
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	48
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	68
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	209
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,40
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,80
Warmwasseranschluss	•
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1400 U/min | Warmwasser | Automatische Dosierung | Miele@home



EAN: 4002516218012 / Materialnummer: 11284210 / Alte Materialnummer: 11WG7603D

Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Pfeil	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Extras Waschen	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
AllergoWash	•
Qualität	
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	96
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1400 U/min | Warmwasser | Automatische Dosierung | Miele@home



EAN: 4002516218012 / Materialnummer: 11284210 / Alte Materialnummer: 11WG7603D

Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

•

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG760 WPS TDos&9kg

W1 Waschmaschine:

A | 9 kg | 1400 U/min | Warmwasser | Automatische Dosierung | Miele@home



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm