

TWD 440 WP EcoSpeed & 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit A+++ und EcoSpeed für schnelleres Trocknen bei höchster Energieeffizienz.



EAN: 4002516210412 / Materialnummer: 11286500 / Alte Materialnummer: 12WD4402D

- Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz – EcoSpeed
- Sparen, ein Trocknerleben lang – EcoDry Technologie
- Duftende Wäsche, so wie Sie es mögen – FragranceDos
- Bester Schutz für Raum und Möbel – Beste Kondensationswirkung
- Einfache Bedienung per Fingertipp – DirectSensor



Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links, wechselbar
Türanschlag wechselbar	•
Bauart	
Produktmarke	T1 White Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Weiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Trockenergebnis	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Nein
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
Jahresstromverbrauch in kWh	177
Laufzeit im Standardprogramm in min	155
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	66
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocken bei voller Beladung in kWh	1,44
EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•
Trockenprogramme	
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•

TWD 440 WP EcoSpeed & 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit A+++ und EcoSpeed für schnelleres Trocknen bei höchster Energieeffizienz.




EAN: 4002516210412 / Materialnummer: 11286500 / Alte Materialnummer: 12WD4402D

Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Imprägnieren	•
Lüften warm	•
Vorbügeln	•
Bettwäsche	•
Extras Trocknen	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Qualität	
Softrippen	•
Sicherheit	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	655
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	56
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R290
Kältemittelmenge in kg	0,13
Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e	3
Treibhauspotential Gerät in CO ₂ e	0,40
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•


TWD 440 WP EcoSpeed & 8kg

T1 Wärmepumpentrockner:


Mit A+++ und EcoSpeed für schnelleres Trocknen bei höchster Energieeffizienz.




T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, ohne Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm