

WED335 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | CapDosing



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- QuickPowerWash sorgt für effiziente und schnelle Ergebnisse in nur 49 Minuten
- Das Extra Vorbügeln reduziert Falten und spart bis zu 50 % Zeit und Mühe
- Exklusives CapDosing-Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken



EAN: 4002516216773 / Materialnummer: 11298420 / Alte Materialnummer: 11ED3359D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
<b>Schleudern</b>	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Graphitgrau Pearlfinish
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7-Segment
<b>Reinigungsleistung</b>	
Innovative Waschtechnologie PowerWash	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
<b>Wäscheschonung</b>	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	47
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	70
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
<b>Waschprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•

WED335 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | CapDosing



EAN: 4002516216773 / Materialnummer: 11298420 / Alte Materialnummer: 11ED3359D

Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Imprägnieren	•
Baumwolle Pfeil	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
<b>Extras Waschen</b>	
Kurz	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Summer	•
<b>Qualität</b>	
Kontergewichte aus Grauguss	•
<b>Sicherheit</b>	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gewicht in kg	92
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2

WED335 WPS PWash&8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | QuickPowerWash | Vorbügeln | CapDosing



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm



W1 Skizze, schräge Blende oder gerade Blende, Maße in mm