

## G 7510 SCU Series 120

### Unterbau-Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Perfekte Ausleuchtung für leichtes Beladen – BrilliantLight
- Flexibel und sicher platziert – MaxiComfort Korbgestaltung



EAN: 4002516244202 / Materialnummer: 11365530 / Alte Materialnummer: 21751037D

<b>Bauart</b>	
Unterbau-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließeilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	C
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,74
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	74
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,52
Dauer des Eco-Programms in Minuten	235
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Umluft-Turbothermic-Trocknung	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•

## G 7510 SCU Series 120

### Unterbau-Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.




EAN: 4002516244202 / Materialnummer: 11365530 / Alte Materialnummer: 21751037D

Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 39 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Biergläser warm	•
Gerätepfege	•
<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter	4
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	MaxiComfort
Anzahl Maßgedecke	14
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	49,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in cm	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, español, français, italiano, niederlands, portugués, türkçe
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

## G 7510 SCU Series 120

### Unterbau-Geschirrspüler

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, unterbau, Einbauskitze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe –  
1 (Material-Nr. 6.394.761)