

DA 3598 EXTA

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



- Filigranes Design – extrem flacher Wrasenschirm in 892 mm Breite
- Einzigartiger Bedienkomfort – Con@ctivity
- Energieeffizient und gleichmäßige Ausleuchtung – 2 LED-Strahler
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover

C

EAN: 4002516283232 / Materialnummer: 11392200 / Alte Materialnummer: 28359857D

Bauform	
Flachpaneelhaube	•
Betriebsarten	
Art der Luftführung	Abluft
Externer Betrieb	•
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKF 19-P
Design	
Farbe	Edelstahl
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Elektronische Steuerung	•
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)	3
Miele@mobile App	•
Boosterstufenabschaltung programmierbar	•
Nachlaufzeit 5/15 Min.	•
Fettfilter-Sättigungsanzeige	•
Fettfilter-Sättigung programmierbar	•
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	108,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	2
Beleuchtung	
LED	•
Anzahl x Watt	3 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx	500
Farbtemperatur in K	3500
Lichtdimmerfunktion	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Technische Daten	
Breite des Haubenkörpers in mm	892
Höhe des Haubenkörpers in mm	37
Tiefe des Haubenkörpers in mm	309
Mindestabstand über ElektrokoCHFeldern in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Nettogewicht in kg	16,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,01
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1

DA 3598 EXTA

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.




EAN: 4002516283232 / Materialnummer: 11392200 / Alte Materialnummer: 28359857D

Frequenz in Hz	50
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	Nein

DA 3598 EXTA

Flachpaneelhaube

zur Kombination mit einem externen Gebläse zur Geräuschreduzierung in der Küche.



DA 3598, DA 3598 EXT (Skizze)

1. Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150, wenn die Luft nach oben aus dem Schrank geführt wird., 2. Der Schrankkorpus ist gegenüber der Schranktür um 38 mm zu kürzen., 3. Montage ist auch in einem 600 mm breiten Schrank möglich. In diesem Fall muss die Schranktür nach oben öffnen, damit die Fettfilter zugänglich sind. Gleiches gilt auch für die Nebenschränke., 4. Abluftanschluss alternativ nach hinten., 5. Der Oberschrank kann nach der Montage mit einer Zwischenwand versehen werden. Einschübe für die Fettfilter und bei Umluftbetrieb für die Geruchsfilter müssen dabei zugänglich bleiben., 6. Ist ein Unterboden vorhanden, müssen Öffnungen vorgesehen werden, um die Haltekraft des Wrasenschirms einzustellen., Beispiele: , a) Der Schrank verfügt, wie abgebildet, über seitliche Ausbauten., b) Die Dunstabzugshaube ist in einem 60 cm breiten Schrank mit Seitenschränken montiert., Bei den Maßen für Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen, (z.B. Schalldämpfer, XKM-Modul).