

KM 7689 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
im Panorama-Design und mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen – SmartSelect
- 4 Kochzonen inkl. 1 PowerFlex-Bereich und 1 TempControl-Zone
- In Panorama-Design für aufliegenden oder flächenbündigen Einbau
- Kürzeste Ankochzeiten – TwinBooster
- Kommunikation mit der Haube – Automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516339618 / Materialnummer: 11506330 / Alte Materialnummer: 26768970D

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Flächenbündiger Einbau	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
Flex-Kochzonen	
Anzahl	2
Art	PowerFlex-Kochzone
Größe in mm	Ø 150 – 230
Max. Leistung in W	2100
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
1. Kochzone / Kochbereich	
Position	links
Art	TempControl-Kochzone
Größe in mm	Ø 160-230
Max. Booster-Leistung in W	3000
Max. Leistung in W	2300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
2. Kochzone / Kochbereich	
Position	mittig
Art	PowerFlex-Kochbereich
Größe in mm	230x390
Max. Booster-Leistung in W	4800
Max. Leistung in W	3400
Max. TwinBooster-Leistung in W	7300
3. Kochzone / Kochbereich	
Position	rechts
Art	Vario-Kochzone
Größe in mm	Ø 100-160
Max. Booster-Leistung in W	1700
Max. Leistung in W	1400
Max. TwinBooster-Leistung in W	2200
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatikfunktion Con@ctivity	•
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
TempControl	•
Anzeigefarbe	Gelb

KM 7689 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
im Panorama-Design und mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



EAN: 4002516339618 / Materialnummer: 11506330 / Alte Materialnummer: 26768970D

Permanente Topferkennung	•
Stop&Go-Funktion	•
Wischschutz	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Warmhalten Plus	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmeanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	916
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	408
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	886 mm
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	386 mm
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	896
Gewicht in kg	12
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	388
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	920
Gesamtanschlusswert in kW	7,30
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	412
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60

KM 7689 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
im Panorama-Design und mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



EAN: 4002516339618 / Materialnummer: 11506330 / Alte Materialnummer: 26768970D


Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel

Ja


KM 7689 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
im Panorama-Design und mit TempControl für perfekte Bratergebnisse



KM 7689 FL, aufliegend (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung,
L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt



KM 7689 FL, flächenbündig (Skizze)

1) vorn, 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung
L = 1440 mm, 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte,
4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)