

WWD660 WCS TDos & 8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | Automatische Dosierung | Vorbügeln | Miele@home



- Getestet auf 20 Jahre perfekte Wäschepflege
- Energie sparen in der besten Energieeffizienzklasse A
- Exakte und automatische Waschmitteldosierung mit TwinDos®
- Das Extra Vorbügeln reduziert Falten und spart bis zu 50 % Zeit und Mühe
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten*

* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.



EAN: 4002516352297 / Materialnummer: 11565530 / Alte Materialnummer: 11WD6601D

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Obsidianschwarz mit weißem Ring
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor gelb, 7-Segment
Reinigungsleistung	
Automatische Waschmitteldosierung TwinDos	•
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	47
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	47
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re 1 pW	70
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	219
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,60
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•

WWD660 WCS TDos & 8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | Automatische Dosierung | Vorbügeln | Miele@home



EAN: 4002516352297 / Materialnummer: 11565530 / Alte Materialnummer: 11WD6601D

Waschprogramme	
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Imprägnieren	•
Baumwolle Pfeil	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Extras Waschen	
Kurz	•
Vorbügeln mit Dampf	•
Qualität	
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Watercontrol-System
Kindersicherung	•
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1077
Gewicht in kg	89
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
UltraPhase 1 + 2	•
Gutschein für 5 Kartuschen Miele UltraPhase	•

WWD660 WCS TDos & 8kg

W1 Waschmaschine:

A | 8 kg | 1400 U/min | Automatische Dosierung | Vorbügeln | Miele@home




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm