

CM 6360 MilkPerfection  
Stand-Kaffeefullautomat  
mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



- Cremiger Milchschaum für vielfältige Kaffeespezialitäten
- Perfekte Ergebnisse und intensives Kaffeearoma – AromaticSystem
- Zeitgleiche Zubereitung per Knopfdruck – OneTouch for Two
- Komfortable Reinigung für Pflege und Erhalt – Reinigungsprogramme
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home

EAN: 4002516364054 / Materialnummer: 11594920 / Alte Materialnummer: 29636009D

Bauform und Design	
Stand-Kaffeefullautomat mit Bohnensystem	•
Farbe	Lotosweiß CleanSteelMetallic
Genussvorteile	
AromaticSystem	•
OneTouch Zubereitung	•
OneTouch for Two Zubereitung	•
DoubleShot	•
Genießerprofile programmierbar	8
Aromaschonendes Kegelmahlwerk	•
Mahlgrad einstellbar	•
Weitere Kaffeesorte in Form von Pulver möglich	•
Mahlmenge programmierbar	•
Wassermenge programmierbar	•
Wassertemperatur programmierbar	•
Milchmenge programmierbar	•
Milchschaummenge programmierbar	•
Vorbrühen programmierbar	•
TeaTimer	•
Bedienkomfort	
Vernetzung Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Expertenmodus	•
Beheizte Tassenabstellfläche	•
MultiLingua	•
Anzahl Bohnensorten	1
Anzahl Bohnenbehälter	1
Fassungsvermögen Bohnenbehälter A in g	300
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	300
Fassungsvermögen Wassertank in l	1,8
Fassungsvermögen Milchbehälter in l	0,7
Fassungsvermögen Restebehälter in Stück	10
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	0,8
Leicht zugängliche Versorgungsbehälter	•
Stand-by-Zeit programmierbar	•
Individuelle Einstellungen	•
Getränkesspezialitäten	
Wählbare Getränkemengen in ml	20-300
Ristretto einfach	•
Ristretto doppelt	•
Espresso einfach	•
Espresso doppelt	•
Kaffee einfach	•
Kaffee doppelt	•
Kaffee lang einfach	•
Kaffee lang doppelt	•
Cappuccino einfach	•

CM 6360 MilkPerfection  
 Stand-Kaffeefullautomat  
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



EAN: 4002516364054 / Materialnummer: 11594920 / Alte Materialnummer: 29636009D

Cappuccino doppelt	•
Latte Macchiato einfach	•
Latte Macchiato doppelt	•
Heiße Milch einfach	•
Heiße Milch doppelt	•
Milchschaum einfach	•
Milchschaum doppelt	•
Espresso Macchiato einfach	•
Espresso Macchiato doppelt	•
Cappuccino Italiano einfach	•
Cappuccino Italiano doppelt	•
Flat white einfach	•
Flat white doppelt	•
Café au lait einfach	•
Café au lait doppelt	•
Caffè Latte einfach	•
Caffè Latte doppelt	•
Warmwasser einfach	•
Heißwasser einfach	•
Schwarzer Tee einfach	•
Kräutertee einfach	•
Früchtetee einfach	•
Grüner Tee einfach	•
Weißer Tee einfach	•
Japan Tee einfach	•
Kaffeekanne	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	•
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	0,1
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	0,5
<b>Pflegekomfort</b>	
Manuelle Entkalkung	•
Automatische Spülung der Milchleitung aus dem Wassertank	•
Komfortable Reinigungsprogramme	•
Automatische Spülfunktion	•
ComfortClean	•
Entnehmbare Milchleitung	•
Entnehmbare Brüheinheit	•
Wasserhärte einstellbar	•
<b>Technische Daten</b>	
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	14,0
Höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	8,0
Gerätebreite in mm	251
Gerätehöhe in mm	359
Gerätetiefe in mm	427
Gesamtanschlusswert in kW	1,45
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Pumpendruck in bar	15

CM 6360 MilkPerfection  
 Stand-Kaffeefullautomat  
 mit Miele@home, hochwertigem Milchgefäß und vielfältigen Kaffeespezialitäten.



EAN: 4002516364054 / Materialnummer: 11594920 / Alte Materialnummer: 29636009D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Edelstahl-Milchlanze	•
Milchbehälter aus Glas	•
Entkalkungstabletten	•
Reinigungstabletten	•
Kurz-Gebrauchsanweisung an Geräterückseite	•
Miele Kaffee 250g	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,