

K 7374 D

Einbau-Kühlschrank

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



- 5x länger frisch dank aktiver Befeuchtung – PerfectFresh Active
- Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung dank FlexiLight2.0
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Individuell passende Höhenverstellung der Innentürabsteller
- Kein sichtbares Kondensat dank trockener CleanSteel Rückwand



EAN: 4002516379041 / Materialnummer: 11641220 / Alte Materialnummer: 36737400EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2,0
Beleuchtung Ventilator	•
Beleuchtung Frischesystem	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Active
Aktive Befeuchtung der obersten Schublade	•
Feinverstellung Innentür	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	3
davon beleuchtet	2
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	147,50
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,40
<b>Sicherheit</b>	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570

K 7374 D

Einbau-Kühlschrank

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.




EAN: 4002516379041 / Materialnummer: 11641220 / Alte Materialnummer: 36737400EU1

Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	559
Gerätehöhe in mm	1218
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	46,6
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	158
davon PerfectFresh-Zone in l	67
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
Gesamtnutzinhalt in l	174
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Sortierbox PerfectFresh	•
Eiswürfelschale	•

## K 7374 D

### Einbau-Kühlschrank

mit FlexiLight2.0 und PerfectFresh Active -aktive Befeuchtung für beste Frische.



K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D, Installation (Fußnote\*) (Skizze)

\*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm<sup>2</sup>, 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich

K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D, Einbau (Fußnote\*) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

K7364D, K7343D, K7344D, K7344C, K7373B, K7374D, Seitenansicht (Skizze)