

DGC 7450

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Hervorragende Ergebnisse – MonoSteam-Dampftechnologie
- Besonders lockere Teige und gebräunte Krusten – Klimagaren
- Garantiert kein Übergaren von Lebensmitteln – TasteControl
- Leichte Reinigung – PerfectClean-Ausstattung

A+

EAN: 4002516587576 / Materialnummer: 11785200 / Alte Materialnummer: 22745042D

| Bauform und Design                         |                      |
|--|----------------------|
| Dampfbackofen                              | •                    |
| PureLine                                   | •                    |
| Gerätefarbe                                | Edelstahl/CleanSteel |
| Genussvorteile                             |                      |
| TasteControl                               | •                    |
| Schnellaufheizen                           | •                    |
| Vorheizen                                  | •                    |
| Externe Dampferzeugung                     | •                    |
| CrispFunction                              | •                    |
| Betriebsarten                              |                      |
| Auftauen                                   | •                    |
| Automatikprogramme                         | •                    |
| Länderspezifische Automatikprogramme       | •                    |
| Bratautomatik                              | •                    |
| Dampfgaren                                 | •                    |
| Grillbetriebsarten                         | •                    |
| Grill                                      | •                    |
| Heißluft Plus                              | •                    |
| Intensivbacken                             | •                    |
| Klimagaren                                 | •                    |
| Klimagaren mit Heißluft Plus               | •                    |
| Klimagaren mit Ober-/Unterhitze            | •                    |
| Klimagaren mit Intensivbacken              | •                    |
| Klimagaren mit Bratautomatik               | •                    |
| Ober-/Unterhitze                           | •                    |
| Unterhitze                                 | •                    |
| Umluftgrill                                | •                    |
| Eco-Heißluft                               | •                    |
| Spezialanwendungen                         | •                    |
| Bedienkomfort                              |                      |
| Vernetzung mit Miele@home                  | •                    |
| Display                                    | DirectSensor         |
| SoftOpen                                   | •                    |
| SoftClose                                  | •                    |
| MultiLingua                                | •                    |
| Zeitlich programmierbare Dampfstöße        | •                    |
| Mengenunabhängiges Garen                   | •                    |
| Tageszeitanzeige                           | •                    |
| Anzeige Datum                              | •                    |
| Kurzzeitwecker                             | •                    |
| Programmierung Garzeitanfang               | •                    |
| Programmierung Garzeitende                 | •                    |
| Programmierung Garzeitdauer                | •                    |
| Ist-Temperaturanzeige                      | •                    |
| Soll-Temperaturanzeige                     | •                    |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | •                    |
| Vorschlagstemperatur                       | •                    |
| Eigene Programme                           | •                    |
| Individuelle Einstellungen                 | •                    |

DGC 7450

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



EAN: 4002516587576 / Materialnummer: 11785200 / Alte Materialnummer: 22745042D

| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>  |                 |
|--|-----------------|
| Energieeffizienzklasse (A+++ - D)  | A+              |
| Automatische Restwärmenutzung  | •               |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W  | 0,5             |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W                                       | 1,0             |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W                      | 2,0             |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min            | 20              |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20              |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min                     | 20              |
| <b>Pflegekomfort</b>   |                 |
| Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche  | •               |
| Emaillierte Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand                | •               |
| Externer Dampferzeuger   | •               |
| Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion   | •               |
| Pflegeprogramme  | •               |
| Pflegeprogramm Einweichen  | •               |
| Garraum-Trocknungsprogramm   | •               |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter  | •               |
| Entkalken  | •               |
| CleanGlass Tür   | •               |
| <b>Dampftechn. / Wasserversorgung</b>  |                 |
| MonoSteam  | •               |
| Dampferzeuger Leistung in kW   | 2,20            |
| Frischwassertank Volumen in l  | 1,0             |
| Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser  | •               |
| <b>Sicherheit</b>  |                 |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front  | •               |
| Sicherheitsausschaltung  | •               |
| Inbetriebnahmesperre   | •               |
| Tastensperre   | •               |
| <b>Technische Daten</b>  |                 |
| Garraumvolumen in l  | 76              |
| Anzahl der Einschubebenen  | 5               |
| Kennzeichnung der Einschubebenen   | •               |
| Türanschlag  | unten           |
| Garraumbeleuchtung   | 1 LED-Spot      |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C  | 30              |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C  | 250             |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C  | 70              |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C  | 100             |
| Nischenbreite min. in mm   | 560             |
| Nischenbreite max. in mm   | 568             |
| Nischenhöhe min. in mm   | 590             |
| Nischenhöhe max. in mm   | 595             |
| Nischentiefe in mm   | 550             |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm   | 595 x 596 x 569 |
| Gerätebreite in mm   | 595             |

DGC 7450

Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



EAN: 4002516587576 / Materialnummer: 11785200 / Alte Materialnummer: 22745042D

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Gerätehöhe in mm               | 596          |
| Gerätetiefe in mm              | 569,3        |
| Gewicht in kg                  | 42,0         |
| Gesamtanschlusswert in kW      | 3,50         |
| Spannung in V                  | 220-240      |
| Frequenz in Hz                 | 50           |
| Absicherung in A               | 16           |
| Phasenanzahl                   | 1            |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | •            |
| Leuchtmittel tauschen          | Kundendienst |

#### Mitgeliefertes Zubehör

|   |   |
|---|---|
| Backblech mit PerfectClean HBB 71                     | 1 |
| Universalblech mit PerfectClean HUBB 71               | 1 |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean HBBR 71           | 1 |
| FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean HFC 71 (Paar)   | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter                        | 1 |
| Ungelochte Edelstahl Garbehälter                      | 1 |
| Entkalkungstabletten                                  | 2 |

#### Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

## DGC 7450


### Dampfbackofen

zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung, TasteControl und LED-Beleuchtung.



Installation H7000 XL, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm<sup>2</sup>



Seitenansicht H7000 XL, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl




Einbau H7000 XL, Skizze




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6x6/BP, H7x6x6/BP/BPX, Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4x6/BM/BP, H7x6x6/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm



Seitenansicht H7000 XL Unterbau, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl